



Visión de alta definición

Control de aberración

 Hidrogel de Silicona  Mensual

 Esférico  Tórico



GrabSoo Technology

Tecnología patentada para una función avanzada e innovadora. Los polímeros hidrofílicos se agarran fuertemente entre sí creando una superficie del lente de contacto perfecta, generando una superficie más clara y más fuerte ayudando a prevenir los depósitos de proteínas. Adicionalmente los bloques de material con una alta lubricación son los beneficios que se obtienen al emplear **GrabSoo Technology**.

Parámetros	Esférico	Tórico
Material	Hidrogel de Silicona	
Cont. de Agua	45%	
Curva Base	8.60 mm	
Diámetro	14.20 mm	
Potencia	+6.00 a -6.00 (pasos de 0.25) -6.50 a -12.00 (pasos de 0.50) +6.50 a +8.00 (pasos de 0.50)	ESF: +6.00 a -6.00 (pasos de 0.25) -6.50 a -12.00 (pasos de 0.50)
Potencia del cilindro	—	-0.75, -1.25, -1.75, -2.25, -2.75
Eje	—	10° a 180° (en pasos de 10°)
Dk/t (@-3.00D)	119	75
Dk	70	
Módulo	0.4 - 0.5	
Pack	6 lentes	

S P E C T R U M
INTERNATIONAL



✉ sales@spctinternational.com

☎ +1 (470) 208-7030

🌐 www.spctinternational.com

1345 Seaboard Industrial Blvd NW. Unit # C-2
Atlanta, Georgia. USA 